

**Komplet hidrauličkih steznih glava HT u koferu, HSK-63 kratko, tip: 63****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 307546 63     |
| GTIN           | 2050002007710 |
| Razred artikla | 33W           |

**Opis****Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- Verzija SK40 i HSK-A 63 s Ballufchip rupom.
- Moguć aksijalni premještaj po duljini (premještaj za 10 mm).

**Prednost:**

- Mogućnost prenošenja velikih okretnih momenata (550 Nm), čime se postiže sigurnost procesa.
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.
- Vrlo dobra točnost koncentričnosti i ponavljanja < 0,003mm.
- Jednostavno rukovanje.
- Precizno podešavanje aksijalne duljine.
- Postojanost na temperaturama do 170 °C.
- Potpuna fleksibilnost zahvaljujući vrlo kvalitetnim redukcijskim čahurama.

**Upotreba:**

- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
- Za teško narezivanje kod glodanja.

**Dio isporuke:**

1× GARANT hidro-stezna glava HT, br. 307550 vel. 20, 5× WTE redukcijska čahura Ø 20 – stezni Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× stezni ključ vel. 5, 1× kofer s umetkom od pjenaste spužve.

**Dodatni pribor:**

- Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.
- Nasadni ključ br. 309890.

## Tehnički opis

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Korisna duljina $L_1$                      | 54 mm                             |
| Ø stezanja $D_1$                           | 20 mm                             |
| Duljina izboja A-dimenzija                 | 80 mm                             |
| Vanjski Ø D                                | 52,5 mm                           |
| Prihvat                                    | HSK-63 kratko                     |
| Norma prihvata                             | DIN 69893                         |
| Norma prihvata                             | ISO 12164-1                       |
| Oblik                                      | A                                 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 µm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Hidro-stezna glava                |