

Komplet hidrauličkih steznih glava HT u koferu, SK 40 kratka, tip: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302024 40
GTIN	4045197733276
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- Verzija SK40 i HSK-A 63 s Ballufchip rupom.
- Moguć aksijalni premještaj po duljini (premještaj za 10 mm).

Prednost:

- Mogućnost prenošenja velikih okretnih momenata (550 Nm), čime se postiže sigurnost procesa.
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.
- Vrlo dobra točnost koncentričnosti i ponavljanja < 0,003mm.
- Jednostavno rukovanje.
- Precizno podešavanje aksijalne duljine.
- Postojanost na temperaturama do 170 °C.
- Potpuna fleksibilnost zahvaljujući vrlo kvalitetnim redukcijskim čahurama.

Upotreba:

- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
- Za teško narezivanje kod glodanja.

Dio isporuke:

1× GARANT hidro-stezna glava HT, br. 302028 vel. 20, 5× WTE redukcijska čahura Ø 20 – stezni Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× stezni ključ vel. 5, 1× kofer s umetkom od pjenaste spužve.

Dodatni pribor:

- Povlačni vijak br. 308600 – 308806.
- AB stezni ključ br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Stezni $\varnothing D_1$	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	64,5 mm
Vanjski $\varnothing D$	49 mm
Korisna duljina L_1	45,5 mm
Prihvat	SK 40 kratka
Norma prihvata	ISO 7388-1
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava