



Momentni ključ s odvojitom račnom s četverokutnim nastavkom, maks. stezni moment: 100Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657205 100
GTIN	2050002047280
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojitom račnom s četverokutnim nastavkom. Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Funkcija:

Podešavanje: brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje.

Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Mogućnost zamjene alata	Utični alat
maskimalan okretni moment	100 Nm
Težina	1020 g
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Prikaz	analogno
Izlazni četverokut	1/2 col
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2,5 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Područje okretnog momenta	20 - 100 Nm
Područje okretnog momenta	15 - 72,5 lbfft
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	17,5 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	343 mm
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	360,5 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko

Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Serijska	MANOSKOP® 730 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

Pribor

Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657590 1-1/4
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657590 1-3/8
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 3	657211 3
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657600 1-1/4
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657700 1-3/8
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657700 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657600 1-1/2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657600 1-3/8
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657700 1-1/2
	657590 1-1/2

Dvosmjerna utična računsa izbacivačem QuickRelease tip-4-
kut pogon 1-1/2 col

Momentni ključbez nasadnog alata maks. stezni moment
100 Nm

657215 100

Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4

657212 4