



Momentni ključ s odvojitom računom s četverokutnim nastavkom, maks. stezni moment: 130Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657205 130
GTIN	2050002047297
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojitom računom s četverokutnim nastavkom. Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Funkcija:

Podešavanje: brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje.

Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Prikaz	analogno
Izlazni Četverokut	1/2 col
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Težina	1100 g
maskimalan okretni moment	130 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2,5 Nm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Područje okretnog momenta	25 - 130 Nm
Područje okretnog momenta	20 - 95 lbfft
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	25 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	415 mm
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Odziv	aktivirajući
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	390 mm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično

Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400

Pribor

Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Dvosmjerna utična račnas izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 3	657211 3
Utična račnas izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4

Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Momentni ključbez nasadnog alata maks. stezni moment 130 Nm	657215 130
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4	657212 4