



## Momentni ključ s odvojivom računom s četverokutnim nastavkom, maks. stezni moment: 200Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657205 200
GTIN	2050002047303
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

#### Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojivom računom s četverokutnim nastavkom. Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

#### Funkcija:

**Podešavanje:** brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje.

Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

#### Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Težina	1250 g
Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 Nm
Prikaz	analogno
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta	±4 %
maskimalan okretni moment	200 Nm
Područje okretnog momenta	40 - 200 Nm
Područje okretnog momenta	30 - 145 lbfft
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Odziv	aktivirajući
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l <sub>3</sub> ]	460 mm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l <sub>2</sub> ]	25 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Duljina poluge bez utičnog alata [l <sub>1</sub> ]	435 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Mjerna tehnika	mehaničko
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

## Pribor

Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 3	657211 3
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Utična račna izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2

Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Momentni ključbez nasadnog alata maks. stezni moment 200 Nm	657215 200
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4	657212 4