



Momentni ključ s odvojivom račnom s četverokutnim nastavkom, maks. stezni moment: 400Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657205 400
GTIN	2050002047310
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojivom račnom s četverokutnim nastavkom. Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Funkcija:

Podešavanje: brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje.

Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	1660 g
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	10 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Prikaz	analogno
Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Izlazni Četverokut	3/4 col
maskimalan okretni moment	400 Nm
Područje okretnog momenta	80 - 400 Nm
Područje okretnog momenta	60 - 300 lbfft
Postavljeni razmak na momentnom ključu [I ₂]	25 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Duljina poluge bez utičnog alata [I ₁]	570 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [I ₃]	595 mm
Odziv	aktivirajući
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Mjerna tehnika	mehaničko
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

Pribor

Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 3	657211 3
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Utična račna izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2

Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Momentni ključbez nasadnog alata maks. stezni moment 400 Nm	657215 400
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4	657212 4