



## Momentni ključ s odvojivom računom, maks. stezni moment: 50Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657105 50
GTIN	2050002047198
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

#### Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojivom računom. Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

#### Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

#### Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Prikaz	analogno
Težina	800 g
maskimalan okretni moment	50 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Izlazni Četverokut	3/8 col
Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2 Nm
Područje okretnog momenta	6 - 50 Nm
Područje okretnog momenta	5 - 36 lbfft
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [I <sub>3</sub> ]	305,5 mm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [I <sub>2</sub> ]	17,5 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [I <sub>1</sub> ]	288 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Mjerna tehnika	mehaničko
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

## Pribor

Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657700 1-1/4
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657590 1-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657600 1-3/8
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657700 1-1/2
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657590 1-1/4
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657600 1-1/4
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657590 1-3/8
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657600 1-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657700 1-3/8
	657215 50

Momentni ključbez nasadnog alata maks. stezni moment  
50 Nm

Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4

657212 4