



Momentni ključ s odvojom računom, maks. stezni moment: 100Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657105 100
GTIN	2050002047204
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojom računom. Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2,5 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Prihvata za nasadni alat	9×12 mm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
maskimalan okretni moment	100 Nm
Izlazni četverokut	1/2 col
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Prikaz	analogno
Težina	1020 g
Područje okretnog momenta	20 - 100 Nm
Područje okretnog momenta	15 - 72,5 lbfft
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Odziv	aktivirajući
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	343 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvata)
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	360,5 mm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	17,5 mm
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično

Aktivacijska signalizacija	haptičko
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400

Pribor

Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657700 1-3/8
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657590 1-3/8
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657600 1-3/8
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657590 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657600 1-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657700 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657600 1-1/4
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657700 1-1/2
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657590 1-1/2
	657215 100

Momentni ključbez nasadnog alata maks. stezni moment
100 Nm

Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4

657212 4