



## Momentni ključ s odvojivom računom, maks. stezni moment: 130Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657105 130
GTIN	2050002047211
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

#### Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojivom računom. Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

#### Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

#### Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Težina	1100 g
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2,5 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
maskimalan okretni moment	130 Nm
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Izlazni Četverokut	1/2 col
Prikaz	analogno
Područje okretnog momenta	25 - 130 Nm
Područje okretnog momenta	20 - 95 lbfft
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [I <sub>3</sub> ]	415 mm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [I <sub>2</sub> ]	25 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Očitavanje	Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Duljina poluge bez utičnog alata [I <sub>1</sub> ]	390 mm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Mjerna tehnika	mehaničko
Serijska	MANOSKOP® 730 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Sporna kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

## Pribor

Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Utična račna izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2

Momentni ključbez nasadnog alata maks. stezni moment  
130 Nm

657215 130

Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4

657212 4