



Momentni ključ s odvojivom računom, maks. stezni moment: 200Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657105 200
GTIN	2050002047228
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S **odvojivom računom**. Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±4 %
Izlazni Četverokut	1/2 col
Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	200 Nm
Težina	1250 g
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 Nm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	40 - 200 Nm
Područje okretnog momenta	30 - 145 lbfft
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	435 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	460 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Očitavanje	Nm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	25 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično

Aktivacijska signalizacija	haptičko
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400

Pribor

Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4
Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Dvosmjerna utična račnas izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Utična račnas izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2

Momentni ključbez nasadnog alata maks. stezni moment
200 Nm

657215 200

Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4

657212 4