

**Momentni ključ s odvojom računom, maks. stezni moment: 650Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657105 650
GTIN	2050002047242
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S **odvojom računom**. Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	650 Nm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Izlazni Četverokut	3/4 col
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	20 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Težina	3480 g
Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Područje okretnog momenta	130 - 650 Nm
Područje okretnog momenta	100 - 480 lbfft
Očitavanje	Nm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	25 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	880 mm
Odziv	aktivirajući
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Mjerni postupak	Zakretni moment
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	855 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko

Seriya	MANOSKOP® 730 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020010 1000

Pribor

Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Dvosmjerna utična račnas izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Utična račnas izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 3	657211 3
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2

Momentni ključbez nasadnog alata maks. stezni moment
650 Nm

657215 650

Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4

657212 4