

**Bušilica, tip: GBM10RE****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 075420 GBM10RE |
| GTIN | 3165140485968 |
| Razred artikla | 03B |

Opis**Izvedba:**

Ručna bušilica s motorom od 600 W i visokim brojem okretaja za provrte do 10 mm u čeliku.

- **Brzostezna glava za svrdlo za visoku preciznost i dugi vijek trajanja.**
- **Kompaktni dizajn i mala težina.**
- **Upravljačka elektronika za točno bušenje.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Mekana drška.**

Prednost:

Upravljačka elektronika za precizno bušenje.

Dio isporuke:

Uključuje brzosteznu bušeću glavu od 10 mm.

Tehnički opis

| | |
|---|------------------------|
| Oznaka proizvođača | GBM 10 RE |
| maksimalan broj okretaja 1. brzina | 2600 min ⁻¹ |
| Područje stezanja stezne glave | 1 - 10 mm |
| Težina | 1,7 kg |
| maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 1. brzina | 25 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| maksimalne vibracije prema EN | 4,8 m/s ² |
| Prihvat snaga | 600 W |
| Prihvat stezne glave | 1/2 cola – 20 UNF |
| maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 1. brzina | 10 mm |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| prikladno za materijal | Čelik |
| Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) |
| Vrsta proizvoda | Bušilica |