

**Bušilica, tip: GBM132RE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Ručna bušilica sa snažnim motorom od 750 W i visokim brojem okretaja za provrte do 13 mm u čeliku.

- **2-stupanjski mjenjač.**
- **Kuglasti i valjkasti ležajevi za precizan rad i dugi vijek trajanja.**
- **Mala dimenzija kuta od 29 mm.**
- **Kontinuirani predodabir broja okretaja s izvršnim kotačem.**
- **Upravljačka elektronika za točno bušenje.**
- **Preopteretna spojka za zaštitu korisnika i stroja.**
- **Promjer vrata osovine 43 mm (europska norma) – može se koristiti na stalku za bušilicu.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Mekana drška.**

Prednost:

Bušenje rupa do 13 mm Ø pri radu s čelikom.

Dio isporuke:

Uključujući brzosteznu glavu za svrdlo 13 mm, dodatnu ručku, graničnik dubine od 210 mm, L-BOXX 102.

Tehnički opis

Prihvat stezne glave	1/2 cola – 20 UNF
----------------------	-------------------

maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 1. brzina	32 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 1. brzina	13 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	3000 min ⁻¹
Težina	2,4 kg
maksimalan broj okretaja 1. brzina	1000 min ⁻¹
Područje stezanja stezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 2. brzina	20 mm
maksimalne vibracije prema EN	7,5 m/s ²
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 2. brzina	8 mm
Prihvat snaga	750 W
Oznaka proizvođača	GBM 13-2 RE
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Bušilica