

**Bušaći čekić, tip: GBH540DCE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Velika višenamjenska udarna bušilica sa snažnim udarnim mehanizmom (snaga udara 8,8 J) i **SDS-max prihvatom za alat.**

- **Prigušivanje vibracija Vibration-Control omogućava ugodan rad čak i pri vremenski zahtjevnoj upotrebi.**
- **Automatsko blokiranje prekidača za najudobnije rukovanje pri dugotrajnim upotrebama dlijeta.**
- **Constant-Electronic, Service zaslon i Standby prikaz za najveću udobnost prilikom rada.**
- **Kotačić za namještanje za varijabilnu postavku broja okretaja i udara za optimalnu učinkovitost.**

Prednost:

Kontrola vibracija.

Dio isporuke:

Uključuje dodatnu ručicu, krpu za stroj. Uključuje tubu s masti, dodatnu ručku, krpu za stroj i kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuća HM udarna svrdla pronaći ćete od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851– 073866.

Tehnički opis

Prihvat snaga	1150 W
Oznaka proizvođača	GBH 5-40 DCE

Udarna energija	8,8 J
Prihvat za alat oblik	SDS Max
maksimalan broj udaraca	3050 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	40 mm
maksimalne vibracije prema EN	10,5 m/s ²
Težina	6,8 kg
Drška	SDS Max
Pakiranje	Transportni kovčeg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	Kamen
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić

Pribor

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) Svrdlo Ø 4 mm	787047 4
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metalavišenamjensko svrdlo od tvrdog metala, dugačko sa SDS-plus prihvatnikom Svrdlo Ø 12 mm	787060 12
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) Svrdlo Ø 10 mm	787047 10
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metaladugačko Svrdlo Ø 12 mm	787045 12
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 4 mm	787040 4
Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog metala Svrdlo Ø 4-10 mm	787050 4-10
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 10 mm	787040 10
	787060 10

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metalavišenamjensko
svrdlo od tvrdog metala, dugačko sa SDS-plus
prihvatnikom Svrdlo Ø 10 mm

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metaladugačko Svrdlo Ø
6 mm

787045 6

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 8 mm

787040 8

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4
cola (E 6,3) Svrdlo Ø 5 mm

787047 5

Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog
metaladugačko Svrdlo Ø 6-12 mm

787055 6-12

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4
cola (E 6,3) Svrdlo Ø 6 mm

787047 6

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 6 mm

787040 6

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 12 mm

787040 12

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4
cola (E 6,3) Svrdlo Ø 8 mm

787047 8

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metaladugačko Svrdlo Ø
10 mm

787045 10

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 5 mm

787040 5

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metaladugačko Svrdlo Ø
8 mm

787045 8

Garnitura višenamjenskih svrdla od tvrdog metala, 1/4 cola
(E 6,3) Svrdlo Ø 4-10 mm

787057 4-10

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metalavišenamjensko
svrdlo od tvrdog metala, dugačko sa SDS-plus
prihvatnikom Svrdlo Ø 8 mm

787060 8