

**TMSERROR, tip: GBH18VEC****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075515 GBH18VEC
GTIN	3165140862417
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorska udarna bušilica od 18 V s prihvatom alata SDS-plus i Electronic Cell Protection (ECP) tvrtke Bosch: Štiti bateriju od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja. Inovativne baterije CoolPack osiguravaju optimalnu emisiju topline (produljenje vijeka trajanja).

- **Učinkoviti elektromotor (bez četkice) koji nije potrebno održavati.**
- **Najjače dlijeto (12kg/h) u svojoj klasi.**
- **Preopteretiva spojka za zaštitu korisnika i stroja.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Izrazito izdržljiv: Electronic Motor Protection isključuje motor u slučaju preopterećenja; potpuno funkcionalno čak i nakon ispitivanja padom na beton s visine od 2 m.**

Prednost:

Optimiran odnos snage i mase.

Dio isporuke:

Uključuje 2x litij-ionske baterije 18V / 5,0 Ah, punjač, graničnik dubine, 1/1 L-BOXX umetak za uređaj i punjač i L-Boxx.

Napomena:

Odgovarajuća HM udarna svrdla pronaći ćete od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851– 073866.

Pakiranje: Koferski sustav (L-Boxx)

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Drška: SDS Plus

Oznaka proizvođača: GBH 18 V-EC
 Broj sadržanih baterija: 2
 Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
 Kapacitet baterije: 5 Ah
 Napon baterije: 18 V
 maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku: 13 mm

Tehnički opis

Udarna energija	1,7 J
Napon baterije	18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	18 mm
maksimalne vibracije prema EN	16 m/s ²
maksimalan broj udaraca	4550 min ⁻¹
Kapacitet baterije	5 Ah
Prihvat za alat oblik	SDS-Plus
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	20 mm
Oznaka proizvođača	GBH 18 V-EC
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Težina	2,6 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Pakiranje	Koferski sustav (L-Boxx)
Drška	SDS Plus
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	Kamen
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić

Pribor

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073854 B18
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip AL1860CV	073866 AL1860CV
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 5 mm	787000 5
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 4 mm	787000 4
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 8 mm	787000 8
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 3 mm	787000 3
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 12 mm	787000 12
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 6 mm	787000 6
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 10 mm	787000 10
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip 1880CV	073866 1880CV