

**Garnitura steznih vijaka, nazivna mjera T-utora / navoj: 22/M20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375420 22/M20
GTIN	4062406204709
Razred artikla	32X

Opis**Upotreba:**

Idealni za izradu alata, u proizvodnji i za centre za osposobljavanje.

Sadržaj:

Navojne šipke: 4 kom./M20×125 mm; 4 kom./M20×160 mm; 4 kom./M20×200 mm

Matice za T-utore: 8 kom. vel. M20×22 mm

6-kutne matice: 8 kom. vel. M20

Podložne pločice: 8 kom. vel. M20

Produžne matice: 2 kom. vel. M20

Tehnički opis

Nazivna mjera T-utora	22 mm
Navoji	M20
Vrsta proizvoda	Pritezni vijak