


**Garnitura steznih vijaka, nazivna mjera T-utora / navoj: 14/M12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375420 14/M12
GTIN	4062406204686
Razred artikla	32X

Opis**Upotreba:**

Idealni za izradu alata, u proizvodnji i za centre za osposobljavanje.

Sadržaj:

Navojne šipke: 4 kom./M12×80 mm; 4 kom./M12×125 mm; 4 kom./M12×160 mm

Matice za T-utore: 8 kom. vel. M12×14 mm

6-kutne matice: 8 kom. vel. M12

Podložne pločice: 8 kom. vel. M12

Produžne matice: 2 kom. vel. M12

Tehnički opis

Navoji	M12
Nazivna mjera T-utora	14 mm
Vrsta proizvoda	Pritezni vijak