



LED svjetiljka za stroj plosnato, tip: 546mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081438 546
GTIN	4260131238680
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robusna LED svjetiljka za stroj u **alumi**nijskom kućištu i satiniranoj akrilnoj stijenci za **homogenu rasvjetu od 160 stupnjeva**.

- **Skoro bez refleksija, bez zasljepljivanja i treperenja.**
- **Priključak na 24 V mrežna jedinica ili 24 V strojno upravljanje.**

Ravna svjetlosna letva, 45° okretljiva.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje magnete s omotane gumom, napajanje.

Tehnički opis

Snaga svjetlosti	24 W
Jakost svjetlosti	2400 lm
Rasvjetno tijelo	LED modul

Ukupna visina	36 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
ATEX zona	nema
Ukupna duljina	546 mm
Ukupna širina	40 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Vrsta proizvoda	Strojna svjetiljka