

**Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 1/4 cola, tip: 1/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	632389 1/4
GTIN	4000896226917
Razred artikla	630

**Opis****Izvedba:**

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. S preklopnim kotačićem za desni i lijevi hod, radni kut od 4°.

**Standard:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Odgovara :**

Ručna primjena.

Izlazni Četverokut: 1/4 col

Broj zubi: 90

**Tehnički opis**

Izlazni Četverokut	1/4 col
Standard	DIN 3120
ukupna duljina	116 mm
Broj zubi	90
Radni kut	4 stupanj
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Čegrtaljka

