

Impregnirane sigurnosne drvene rešetke s 1× nagibom dulje strane i dvostrukim završnim profilom / širokim stranama, širina 100 cm, rešetka za hodanje duljina: 200cm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	964865 200
GTIN	4047482136311
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

Sigurnosne drvene rešetke od stabilnih, rebrastih letvi od bukovine. Povezivanje letvica s kabelima od plemenitog čelika, debljine 3 mm. Zatvarač i pokrovne kapice od mesinga. Elastične gumene noge od materijala NBR sprječavaju klizanje drvene rešetke i jamče veliku udobnost hodanja. Zahvaljujući impregnaciji posebno prikladni za upotrebu s uljnim i rashladnim sredstvima za podmazivanje. Čišćenje: narolajte drvenu rešetku.

Visina: oko 35 mm

Težina: oko 13 kg/m²

Norma: Ispitano u pogledu sprječavanja klizanja (R11) i područja pomicanja (V10) na institutu IFA (Institut za zaštitu na radu Njemačkog osiguranja od nezgoda).

Završni profil:
 dodatni nagib na širokim stranama **radne rešetke**.
 Nagib:
 dodatni nagib na dužim stranama **radne rešetke** pod kutom od 45°.

Tehnički opis

Rešetka za hodanje duljina	200 cm
Težina	30,5 kg
Atribut imena proizvoda	širina 100 cm
Rešetka za hodanje širina	100 cm
Vrsta proizvoda	Drvena rešetka

