



Asortiman za radionicu, broj alata: 26



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	955081 26
GTIN	4062406207182
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

Tvrda pjena za osnovni asortiman za potpunu ladicu – korisna površina 20×20G.

Odgovara:

Radionički stolovi GridLine Ready-to-go, radionički stolovi GridLine Vario s kućištem 24G, kućište GridLine 24G, ormari za alat GridLine 24×24G, ladice GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar br. 914590.

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955081: 1 kom.

HOLEX LED džepna svjetiljka br. 081437 vel. BLACK: 1 kom.

Digitalno pomično mjerilo HOLEX ABS br. 412821 vel. 150: 1 kom.

HOLEX mikrometar br. 420200 vel. 0 – 25: 1 kom.

Tračni metar na namotavanje HOLEX, br. 462010 vel. 3: 1 kom.

HOLEX libela br. 467435 vel. 300: 1 kom.

Dvostruki viličasti ključ HOLEX br. 610950 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: po 1 kom.

HOLEX garnitura 6-kutnih L odvijača br. 627225 vel. 9: 1 kom.

HOLEX ravni odvijač s čvrstom drškom br. 660701 vel. 3,5; 5,5; 8: po 1 kom.

HOLEX kratki ravni odvijač br. 664201 vel. 5,5: 1 kom.
 Odvijač HOLEX za Phillips s čvrstom drškom br. 668401 vel. 1; 2; 3: po 1 kom.
 Kratki odvijač HOLEX za Phillips br. 668471 vel. 2: 1 kom.
 Kombinirana kliješta od vanadija HOLEX, br. 702995 vel. 160: 1 kom.
 HOLEX vodoinstalaterska kliješta br. 706145 vel. 250: 1 kom.
 HOLEX plosnata okrugla kliješta ravna br. 713195 vel. 160: 1 kom.
 Bravarski čekić HOLEX, br. 750125 vel. 300: 1 kom.

Tehnički opis

Broj alata	26
Korisna površina ladice u G	20×20
Širina u G	20
Dubina	500 mm
Dubina u G	20
širina	500 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Izvedba	za ladicu radioničkih kolica
prikladno za prednja visina ladica	100 mm
prikladno za prednja visina ladica	125 mm
prikladno za prednja visina ladica	150 mm
prikladno za prednja visina ladica	200 mm
prikladno za prednja visina ladica	250 mm
prikladno za prednja visina ladica	300 mm
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
najmanja prikladna visina prednje strane ladice	100 mm
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Odvijač za Phillips, kratki veličina 2	668471 2
Bravarski čekić Težina bez drške 300 g	750125 300

LED džepna svjetiljka s baterijama boja BLACK	081437 BLACK
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X21 mm	610950 18X21
Tračni metar duljina trake 3 m	462010 3
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštrice b 8 mm	660701 8
Ravna telefonska kliješta, neizolirana, s navlakama za ručke ukupna duljina 160 mm	713195 160
Garnitura 6-kutnih odvijačani klani broj odvijača 9	627225 9
Mikrometar mjerno područje 0-25 mm	420200 0-25
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 1	668401 1
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 19X22 mm	610950 19X22
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 3	668401 3
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610950 14X15
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 6X7 mm	610950 6X7
Kombinirana kliješta od vanadija, sjajna, s 2K navlakama za drške cijela duljina 160 mm	702995 160
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 955081	952001 955081
Ravni odvijač, kratki širina oštrice b 5,5 mm	664201 5,5
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm	610950 8X9
Vodoinstalaterska kliješta, fosfatirana, s navlakama ukupna duljina 250 mm	706145 250
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm	610950 10X11
Aluminijska vodena vaga duljina 300 mm	467435 300
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštrice b 5,5 mm	660701 5,5
Digitalno pomično mjerilo ABS mjerno područje 150 mm	412821 150
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 2	668401 2
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm	610950 12X13
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštrice b 3,5 mm	660701 3,5
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm	610950 16X17