

**Držač ureznika, podesiv, tip: 0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148410 0
GTIN	4062406208165
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Za **normalno** opterećenje: Kućište od pocinčanog sivog lijeva.

Tehnički opis

za ručni ureznik DIN 352	M1 – M8
Ukupna duljina	125 mm
Stezni raspon □	2 - 5 mm
za ručne razvrtače Ø DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo