

**Držač ureznika, podesiv, tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148410 3
GTIN	4062406208202
Razred artikla	12L

**Opis****Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Za **normalno** opterećenje: Kućište od pocinčanog sivog lijeva.

**Tehnički opis**

za ručne razvrtače Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
Ukupna duljina	370 mm
za ručni ureznik DIN 352	M5 – M20
Stezni raspon □	4,9 - 12 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo