

**Držač ureznika, podesiv, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148410 1
GTIN	4062406208172
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Za **normalno** opterećenje: Kućište od pocinčanog sivog lijeva.

Tehnički opis

Stezni raspon <input type="checkbox"/>	2 - 6,3 mm
za ručni ureznik DIN 352	M1 – M10
Ukupna duljina	175 mm
za ručne razvrtače Ø DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo