

**Držak ureznika, podesiv, tip: 1.1/2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148410 1.1/2
GTIN	4062406208189
Razred artikla	12L

**Opis****Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Za **normalno** opterećenje: Kućište od pocinčanog sivog lijeva.

**Tehnički opis**

za ručne razvrtače Ø DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Stezni raspon □	2 - 8 mm
Ukupna duljina	175 mm
za ručni ureznik DIN 352	M1 – M12
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo