

**Držač ureznika, podesiv, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148410 2
GTIN	4062406208196
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Za **normalno** opterećenje: Kućište od pocinčanog sivog lijeva.

Tehnički opis

za ručne razvrtače Ø DIN 206	5 - 10 mm
Ukupna duljina	265 mm
Stezni raspon □	3 - 9 mm
za ručni ureznik DIN 352	M4 – M12
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo