

**Držač ureznika, podesiv, tip: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148410 4
GTIN	4062406210410
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Za **normalno** opterećenje: Kućište od pocinčanog sivog lijeva.

Tehnički opis

Ukupna duljina	480 mm
za ručne razvrtače Ø DIN 206	7 - 20 mm
Stezni raspon □	5,5 - 16 mm
za ručni ureznik DIN 352	M9 – M27
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo