

**Držač ureznika, podesiv, tip: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148410 5
GTIN	4062406210427
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Za **normalno** opterećenje: Kućište od pocinčanog sivog lijeva.

Tehnički opis

za ručni ureznik DIN 352	M12 – M33
Ukupna duljina	700 mm
za ručne razvrtače Ø DIN 206	9 - 26 mm
Stezni raspon □	7 - 20 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo