

## HEDI

### Kolut za namatanje kabela, komplet, generacija 7 5-dijelno, tip: SET



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081110 SET
GTIN	
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

**Kolut za namatanje kabela od pune plastike** s četverostrukom utičnicom i dijagnostičkim sustavom HEDI DiagS, oklopljenim kablom PLUS H07BQ-F, za stalnu primjenu na otvorenom. Odgovara uputama u propisima BGI 608 te BGI 600, K2.

Komplet od 5×40 m kolutova za kabele s personaliziranom oznakom na kablom kao zaštita od krađe. Natpis se ponavlja u razmaku od cca 30 cm.

##### Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

#### Tehnički opis

Boja kabela	zeleno
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Razred kabela	H07BQ-F
Materijal kabela	Oklopljeni kabel
IP-klasa zaštite	IP 44
Duljina kabela	40 m

Struktura kabla	3G1,5
Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
Materijal za kućišta	Plastika
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele