

**Garant****Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 6X7mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 615600 6X7    |
| GTIN           | 4062406219703 |
| Razred artikla | 61A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano u lijevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S profilnom drškom spretnom za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okaste strane s **HT-Drive** profilom.

**Standard:****DIN 838 / ISO 3318****Materijal:**

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

**Napomena:**

**HT-Drive** – posebno točan profil.

**Prednost**

- **Vijke se hvata sa strane.**
- **Vijci se štede.**
- **Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne površine između vijka i alata.**
- **Sigurno hvatanje i veći prijenos sile.**

**Tehnički opis**

|  |        |
|--|--------|
| maksimalni Ø prstena D <sub>2</sub> maksimalni | 12 mm  |
| Širina ključa 2                                | 7 mm   |
| Širina ključa 1                                | 6 mm   |
| maksimalni Ø prstena D <sub>1</sub> maks       | 11 mm  |
| Duljina ključa L                               | 165 mm |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Dimenzije širine ključa | metrički                  |
| Položaj ključa          | 75 stupanj                |
| Postupak izrade         | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal               | Krom-vanadij-čelik        |
| Površina                | mat kromirano             |
| Duboko upušteni prsten  | da                        |
| otvoreni prsten         | ne                        |
| Vrsta proizvoda         | Ključ za vijke            |