

Garant**Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, dugačka izvedba, broj ključeva: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614610 9
GTIN	4062406219697
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. **Duboko udubljena okasta strana.**

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

Dio isporuke:

Po 1 viljuškasto-okasti ključ br. 614600 / 614200 / 614900: Vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Napomena:

HT-Drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za svemirsku i avio industriju.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **HT-Drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sa strane.** – **Vijke se čuva.** – **Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata.** – **Siguran zahvat i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
Broj ključeva	9
Položaj ključa	10 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	mat kromirano
Duboko upušteni prsten	da
Dugačka izvedba	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 17 mm	614600 17
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 22 mm	614600 22
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 13 mm	614600 13
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 19 mm	614600 19
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 21 mm	614600 21
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 18 mm	614600 18
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 10 mm	614600 10
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 16 mm	614600 16
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 24 mm	614600 24