

Garant**Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto, broj ključeva: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615610 8
GTIN	4062406219710
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okaste strane s **AS-Drive** profilom.

Standard:**DIN 838 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Po 1 dvostrani okasti ključ br. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Napomena:

AS-drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo. Svi GARANT i STAHLWILLE alati opremljeni su ovim profilom – prepoznatljivi po znaku **AS-Drive**.

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
Broj ključeva	8
Položaj ključa	75 stupanj

Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	mat kromirano
Metrički sustav mjera	da
Colni sustav mjera	ne
Duboko upušteni prsten	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 6X7 mm	615600 6X7
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 18X21 mm	615600 18X21
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm	615600 8X9
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 19X22 mm	615600 19X22
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X15 mm	615600 14X15
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	615600 12X13
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	615600 10X11
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X17 mm	615600 16X17