

Garant**Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	613600 6
GTIN	4062406219598
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S optimiziranim profilnim držačem za stabilnost i ergonomiju tijekom rada. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana s **HT-Drive** profilom.

Standard:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:**HT-Drive** – posebno prilagođeni profil.**Prednost:**

- **Prihvat vijaka sa strane. – Vijci ostaju očuvani. – Vijek trajanja vijka se produžava.**
- **Veće dosjedne površine između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
Širina ključa	6 mm
maksimalna visina otvora ključa h ₁	4 mm
maksimalna visina prstena h _{2 maks}	6 mm
Duljina ključa L	105 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318

Standard	ISO 7738
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke