

**Garant****Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 17mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 613600 17     |
| GTIN           | 4062406220075 |
| Razred artikla | 61A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.  
S optimiziranim profilnim držačem za stabilnost i ergonomiju tijekom rada. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana s **HT-Drive** profilom.

**Standard:****DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Napomena:****HT-Drive** – posebno prilagođeni profil.**Prednost:**

- **Prihvata vijaka sa strane. – Vijci ostaju očuvani. – Vijek trajanja vijka se produžava.**
- **Veće dosjedne površine između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

**Tehnički opis**

|   |            |
|---|------------|
| Duljina ključa L                              | 190 mm     |
| maksimalna visina otvora ključa h1            | 8 mm       |
| Širina ključa                                 | 17 mm      |
| Dimenzije širine ključa                       | metrički   |
| maksimalna visina prstena h <sub>2 maks</sub> | 13 mm      |
| Standard                                      | DIN 3113 A |
| Standard                                      | ISO 3318   |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Standard        | ISO 7738                  |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal       | Krom-vanadij-čelik        |
| Površina        | mat kromirano             |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke            |