

**Garant****Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto, broj ključeva: 13****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 615610 13     |
| GTIN           | 4062406221133 |
| Razred artikla | 61A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okaste strane s **AS-Drive** profilom.

**Standard:****DIN 838 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Dio isporuke:**

Po 1 dvostrani okasti ključ br. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

**Napomena:**

**AS-drive** – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo. Svi GARANT i STAHLWILLE alati opremljeni su ovim profilom – prepoznatljivi po znaku **AS-Drive**.

**Tehnički opis**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Dimenzije širine ključa | metrički                  |
| Broj ključeva           | 13                        |
| Položaj ključa          | 75 stupanj                |
| Postupak izrade         | kovano u ljevačkom kalupu |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materijal              | Čelik legiran kromom |
| Površina               | mat kromirano        |
| Metrički sustav mjera  | da                   |
| Colni sustav mjera     | ne                   |
| Duboko upušteni prsten | ne                   |
| Vrsta proizvoda        | Ključ za vijke       |

## Pribor

|  |              |
|--|--------------|
| Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X17 mm | 615600 16X17 |
| Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 27X32 mm | 615600 27X32 |
| Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 36X41 mm | 615600 36X41 |
| Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 21X23 mm | 615600 21X23 |
| Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm | 615600 10X11 |
| Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm   | 615600 8X9   |
| Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm | 615600 12X13 |
| Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X15 mm | 615600 14X15 |
| Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 20X22 mm | 615600 20X22 |
| Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 24X26 mm | 615600 24X26 |
| Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 6X7 mm   | 615600 6X7   |
| Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 18X19 mm | 615600 18X19 |
| Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 30X34 mm | 615600 30X34 |