

Garant**Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 27X32mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 615600 27X32 |
| GTIN | 4062406221072 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovano u lijevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S profilnom drškom spretnom za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okaste strane s **HT-Drive** profilom.

Standard:**DIN 838 / ISO 3318****Materijal:**

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

Napomena:

HT-Drive – posebno točan profil.

Prednost

- **Vijke se hvata sa strane.**
- **Vijci se štede.**
- **Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne površine između vijka i alata.**
- **Sigurno hvatanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

| | |
|--|----------|
| maksimalni Ø prstena D ₁ maks | 40 mm |
| Širina ključa 1 | 27 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Duljina ključa L | 360 mm |
| Širina ključa 2 | 32 mm |

| | |
|--|---------------------------|
| maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni | 48 mm |
| Položaj ključa | 75 stupanj |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |
| Površina | mat kromirano |
| Duboko upušteni prsten | da |
| otvoreni prsten | ne |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |