

Garant**Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 7X8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610600 7X8
GTIN	4062406220174
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S optimiziranom profilnom drškom za posebno dobar hvat i ergonomski rad. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja.

Standard:**DIN 3110 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, matirano kromiran.

Tehnički opis

Širina ključa 2	8 mm
Duljina ključa L	140 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	18 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna širina otvora ključa b2	20 mm
Širina ključa 1	7 mm
maksimalna visina otvora ključa h	4 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj širine ključa 1	15 stupanj

Položaj širine ključa 2	15 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke