

Garant**Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 30X34mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615600 30X34
GTIN	4062406221096
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S profilnom drškom spretnom za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okaste strane s **HT-Drive** profilom.

Standard:**DIN 838 / ISO 3318****Materijal:**

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

Napomena:

HT-Drive – posebno točan profil.

Prednost

- **Vijke se hvata sa strane.**
- **Vijci se štede.**
- **Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne površine između vijka i alata.**
- **Sigurno hvatanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

Duljina ključa L	365 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	50 mm
Širina ključa 2	34 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalni Ø prstena D ₁ maks	44 mm

Širina ključa 1	30 mm
Položaj ključa	75 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Duboko upušteni prsten	da
otvoreni prsten	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke