

Garant
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 16mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614600 16
GTIN	4062406220679
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. **Duboko udubljena okasta strana.**

Standard:
DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738
Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

Napomena:

HT-Drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za svemirsku i avio industriju.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **HT-Drive. Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sa strane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Siguran zahvat i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
Širina ključa	16 mm
maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	11 mm
Duljina ključa L	230 mm
maksimalna visina otvora ključa h_1	8 mm
Položaj ključa	10 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirana preko nikla
bez iskrenja	ne
Duboko upušteni prsten	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke