

**Garant****Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 18X19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610600 18X19
GTIN	4062406220327
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S optimiziranom profilnom drškom za posebno dobar hvat i ergonomski rad. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja.

**Standard:****DIN 3110 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, matirano kromiran.

**Tehnički opis**

Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	220 mm
Širina ključa 1	18 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	43 mm
maksimalna visina otvora ključa h	7 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	40 mm
Širina ključa 2	19 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj širine ključa 1	15 stupanj

Položaj širine ključa 2	15 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke