

**Garant****Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, broj ključeva: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610610 13
GTIN	4062406220501
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Dio isporuke:**

Po 1 dvostruki viljuškasti ključ br. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

**Tehnički opis**

Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

**Pribor**

Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm	610600 16X17
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 20X22 mm	610600 20X22
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm	610600 12X13
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm	610600 10X11
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 30X34 mm	610600 30X34
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X19 mm	610600 18X19
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm	610600 8X9
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610600 14X15
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 36X41 mm	610600 36X41
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 21X23 mm	610600 21X23
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 6X7 mm	610600 6X7
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 24X26 mm	610600 24X26
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 27X32 mm	610600 27X32