

Garant**Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	613600 15
GTIN	4062406220518
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S optimiziranim profilnim držačem za stabilnost i ergonomiju tijekom rada. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana s **HT-Drive** profilom.

Standard:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:**HT-Drive** – posebno prilagođeni profil.**Prednost:**

- **Prihvata vijaka sa strane. – Vijci ostaju očuvani. – Vijek trajanja vijka se produžava.**
- **Veće dosjedne površine između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	12 mm
Duljina ključa L	170 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina otvora ključa h_1	7 mm
Širina ključa	15 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318

Standard	ISO 7738
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke