



## Stezna glava za bušenje sa stezanjem bez ključa Extra RV metalna izvedba, tip: 13-1/2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Razred artikla	39R

### Opis

#### Izvedba:

- **Bušea glava sa stezanjem alata bez ključa i samosteznim mehanizmom. Nije više potrebno dodatno stezanje (ni kod udarnog bušenja).**
- **Vrlo ergonomična, s jednostavnim posluživanjem. 6-kutna pomoć za zaključavanje**
- **Dobra koncentričnost.**
- **Izvedba za prolazne rupe za desni i lijevi hod (navoj M5 ili M6).**

Opremljeno zaštitom od prevrtanja.

Jednodijelno tijelo stezne glave; stezna glava može se jednoručno otvoriti pri zaustavljenom vretenu bušilice. Izuzetno kratka izvedba.

### Tehnički opis

Duljina glave svrdla otvorena	51 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	60,9 mm
maksimalna snaga stroja	1100 W
Prihvat	1/2-20 col
Stezni raspon	1,5 - 13 mm

Tip	13-1/2
Vanjski Ø	42,4 mm
Radijalna blokada	da
Vrsta proizvoda	Bušaća glava sa zaštitom