


Garant
Osnovni modul centrične stega Xtric, tip: 125S

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	363000 125S
GTIN	4062406219949
Razred artikla	310

Opis
Izvedba:

- Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
- U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.
- Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijm otpacima čeljusti/obratka.
- Uključujući rupe za sustav za pozicioniranje LANG, prilagodljiv na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (vel. 50 i 80) s pomoću spojne pločice.
- Mijenjanje čeljusti bez alata. Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.
- Sučelje za automatizaciju.
- Genijalan sustav za brzu izmjenu čeljusti bez alata.
- Sila stezanja do 25 kN pri okretnom momentu od 90 Nm.
- Brzo i intuitivno upravljanje.
- Preciznost ponavljanja <0,01 mm.
- Skala za prethodno pozicioniranje steznih modula.
- Matica za vreteno s ili bez funkcije njihanja.
- Stezni rub za stezne vilice.
- Alat za centriranje i ključ za brusilicu.

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Čeljusti br. 363010 – 363045.

Dio isporuke:

Osnovna vodilica, vreteno, matice vretena, **poklopac vretena br. 363083.**

Dodatni pribor:

6-kutni odvijač br. 627424 vel. 5, ključ s dvije čeone rupe br. 628600 vel. 2, momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229, kontinuirano namjestive stega br. 363081 80 i

361165 CS1, GARANT stezni vijak br. 363190, adapterske ploče br. 363079, 363080, 363085. Visinska konzola br. 363090 (u kombinaciji s br. 363079). Stanica za montažu br. 358595 52/96.

Napomena:

Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010 – 363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti. Ispraviti prostore za stezanje kod tipova XS, XSP i H s razmaknutom nasadnom čeljusti.

Tehnički opis

L	220 mm
Stezni raspon S2	92 - 180 mm
maskimalan okretni moment	132 Nm
Kod boje za odgovarajući pribor	Xtric 125
Težina	9 kg
Visina H	54 mm
Maksimalna sila stezanja do	32 kN
B	125 mm
Serijski	Xtric
Stezni raspon S1	0 - 94 mm
Dimenzije širine ključa	13 mm
Dimenzije širine ključa	5 mm
Uzdužni utor	20 mm
Donja strana mjerača	96 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Adapterska ploča za centričnu stegu ZS tip / za Ø steznog modula 125/138 mm	363080 125/138
Adapterska ploča za centričnu stegu ZS tip / za Ø steznog modula 125/120 mm	363080 125/120
Stezna vilica tip CS1	361165 CS1

Par paralelnih kladicamagnetske visina 20 mm	363076 20
Kompletno vreteno tip 125/220	363008 125/220
Mekana nasadna čeljust tip 160S	363034 160S
Par paralelnih kladicamagnetske visina 32C mm	363076 32C
Par paralelnih kladicamagnetske visina 30C mm	363076 30C
Par paralelnih kladicamagnetske visina 10 mm	363076 10
Kruta desna matica za vreteno tip 125	363097 125
Par paralelnih kladicamagnetske visina 25 mm	363076 25
Par paralelnih kladicamagnetske visina 12 mm	363076 12
Par paralelnih kladicamagnetske visina 32 mm	363076 32
Zakretna lijeva matica za vreteno tip 125	363098 125
Mekana nasadna čeljust tip 160A	363034 160A
Zakretna desna matica za vreteno tip 125	363099 125
Par paralelnih kladicamagnetske visina 30 mm	363076 30
Zamjensko vreteno za XTRIC Tip 125S	363084 125S