


Garant**Nasadna čeljust, standardna, za tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363010 125
GTIN	4062406221324
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Kombinirane čeljusti s ozubljenjem i glatkom steznom površinom.

Tehnički opis

b_1	125 mm
visina h_2	18 mm
Duljina l_1	3 mm
odgovaraju kodu boja	Xtric 125
Visina čeljusti h	38 mm
Duljina čeljusti l	66 mm
Visina h_1	3 mm
Težina	1,35 kg
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

