


**Garant****Nasadna čeljust standardna, prevučena, za tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363014 125
GTIN	4062406221362
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Kombinirana čeljust s ozubljenim hvatom i glatkom steznom površinom. S prevlakom na glatkoj steznoj površini za optimalnu silu stezanja.

**Tehnički opis**

Duljina čeljusti l	66 mm
b <sub>1</sub>	125 mm
Duljina l <sub>1</sub>	3 mm
odgovaraju kodu boja	Xtric 125
Visina čeljusti h	38 mm
Visina h <sub>1</sub>	3 mm
visina h <sub>2</sub>	18 mm
Težina	1,35 kg
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

