

Garant**Nasadna čeljust, sustav LANG, s prevlakom, za tip: 125****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 363022 125 |
| GTIN | 4062406221393 |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Izvedba:**

Kombinirane čeljusti s ozubljenjem i glatkom steznom površinom. S prevlakom na glatkoj steznoj površini za optimalnu silu stezanja. Ozubljene čeljusti.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|----------------|
| Visina h_1 | 3 mm |
| b_1 | 125 mm |
| Duljina čeljusti I | 66 mm |
| Duljina l_1 | 3 mm |
| odgovaraju kodu boja | Xtric 125 |
| visina h_2 | 18 mm |
| Visina čeljusti h | 38 mm |
| Težina | 1,35 kg |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |

