


Garant**Mekana nasadna čeljust, tip: 160S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363034 160S
GTIN	4062406221423
Razred artikla	310

Opis**Upotreba:**

Za stezanje individualnih kontura i za obradu osjetljivih obradaka.

Napomena:

Vodilica u obliku lastina repa za brzu izmjenu čeljusti. Izvedba S od čelika te A od aluminija. Piljena sirovina, obrađena samo donja strana. Kod artikla 363034 80A stezati samo s maks. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Kod artikla 363034 120A stezati samo s maks. 34 Nm (34 Nm = 1 t). Kod artikla 363034 160A stezati samo s maks. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

Tehnički opis

Širina čeljusti b	160 mm
odgovaraju kodu boja	Xtric 125
Visina čeljusti h	38 mm
Duljina čeljusti l	66 mm
Materijal	1.7227
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

