


**Garant****Upuštena nasadna čeljust, glatka, tip: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363045 80
GTIN	4062406221560
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

5 glatkim stupnjem od po 3 mm i glatkom steznom površinom.

**Upotreba:**

Za izbjegavanje neiskorištenih dijelova steznog hoda. Pogledajte pregled raspona.

**Tehnički opis**

visina $h_2$	10 mm
Širina čeljusti $b$	80 mm
Duljina čeljusti $l$	50 mm
Visina čeljusti $h$	28 mm
odgovaraju kodu boja	Xtric 80
Duljina $l_3$	22,5 mm
$l_2$	11,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

