


**Garant****Upuštena nasadna čeljust, glatka, tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363045 125
GTIN	4062406221577
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

S glatkim stupnjem od po 3 mm i glatkom steznom površinom.

**Upotreba:**

Za izbjegavanje neiskorištenih dijelova steznog hoda. Pogledajte pregled raspona.

**Tehnički opis**

Duljina čeljusti l	66 mm
Visina čeljusti h	38 mm
odgovaraju kodu boja	Xtric 125
visina h <sub>2</sub>	15 mm
Širina čeljusti b	125 mm
Duljina l <sub>3</sub>	28,5 mm
l <sub>2</sub>	14,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

